

GAM

BALANZA TÉCNICA DE PRECISIÓN SERIE GAM DE ACERO INOXIDABLE



Balanza de precisión IP65, apta para laboratorio e industria. La estructura totalmente de acero inoxidable hace esta balanza apta para los entornos con elevados requisitos de higiene.

DIVISIÓN (g): de 0,01 a 1.
CAPACIDAD (g): de 320 a 15000.

Servicio de ventas y asistencia:

Seqintek S.A.S.

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CARCHI Y G. GOMEZ - PORTETE - -
Guayaquil
Tel. +593 99 122 0700
seqintek@gmail.com

La solución ideal para
las aplicaciones
industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla gráfica retroiluminada de alto contraste.
- Teclado impermeable de membrana.
- Construcción impermeable, totalmente de acero inoxidable.
- Grado general de protección IP65.
- Detección del peso con sistema diapasón.
- Plato en acero inoxidable, dimensiones
 - modelos GAM320, GAM820, GAM820N Ø 140mm
 - modelos GAM2200N, GAM3200N, GAM6200N, GAM8200N, GAM15000, GAM15KN 190x190mm.
- Burbuja de nivel y pies regulables.
- Fuente de alimentación: adaptador de corriente 230 Vac en dotación o kit de potencia con 4 pilas AA.
- Temperatura de trabajo +5°C...+35°C, humedad relativa sin condensación 80%.
- Puerto RS232/C para la conexión del indicador 3590EGT TOUCH SCREEN, del ordenador, o de la impresora.
- A pedido:
 - calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado.

FUNCIONES ESTÁNDAR

- totalización;
- control del peso;
- cuentapiezas;
- peso en porcentaje;
- pesaje en suspensión (para las mediciones gravimétricas);
- pesaje de animales vivos;
- puesta a cero;
- tara semiautomática;
- calibración digital.

Manual de uso disponible en: EN

APLICACIONES AVANZADAS CON 3590E PANTALLA TÁCTIL

- Esta configuración permite utilizar la balanza GAM como una plataforma digital para los indicadores 3590E PANTALLA TÁCTIL.
- Para crear una estación de pesaje con 3590E PANTALLA TÁCTIL, tienes que pedir, junto con la balanza, el indicador, el cable RSCBSHG y el servicio de configuración avanzada S1.

FUNCIONES AVANZADAS a través de conexión serial:

- Control estadístico de preenvasados
- Microdosificación
- Cuenta piezas multibalanza
- Control tolerancia
- Formulación guiada
- Impresión de recibos, etiquetas, almacenamiento y transmisión de datos

DETALLE 1



DETALLE 2










DETALLE 3



VERSIONES

Versiones disponibles

	Código	Clase	Plato Máx (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linealidad (g) +/-	Repetibilidad (g)
	GAM820N 	II	Ø 140 mm	820	e=0,01	0,01	0,01	0,01
	GAM2200N 	II	190x190 mm	2200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM3200N 	II	190x190 mm	3200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM6200N 	II	190x190 mm	6200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM8200N 	II	190x190 mm	8200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM15KN 	II	190x190 mm	15000	1	1	1	1

(*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

Seqintek S.A.S.

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CARCHI Y G. GOMEZ - PORTETE - - Guayaquil

Tel. +593 99 122 0700

seqintek@gmail.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.